



HID 燈泡迴路電子點燈器

SN 58

適用於複金屬 與 (陶瓷放電) 高壓鈉燈管的電子點燈器


产品数据

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
電網頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
配線	
連接器類型	螺絲
溫度	
T-case 上限 (最大)	90 °C
機械與外罩	
外罩	Akulon S223
淨重 (個)	0.049 kg
認證與應用	
核准標記	CE 標記 ENEC 認證

環境溫度範圍	-20 °C 至 85 °C
產品資料	
下訂產品名稱	SN 58
完整產品名稱	SN 58
完整產品代碼	697013372881900
訂單代碼	913710010513
材質 Nr. (12NC)	913710010513
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6970133728819
分子 - 每一外盒包裝	48
EAN/UPC - 箱	6970133728826

HID 燈泡迴路電子點燈器

二维绘图



Product	C1	A1	A2	B1
SN 58	38.5 mm	85.5 mm	65.0 mm	41.5 mm

