



Kích đèn bán song song điện tử cho mạch điện bóng đèn HID

SN 56

Kích đèn HID cho hệ thống bán song song


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Đi dây	
Loại đầu nối	Đinh vít
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa giới hạn	60 °C
Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ/Thành thiết bị	Akulon S223
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,079 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Các nhãn/dấu chứng nhận chất lượng	Dấu CE

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C đến 55 °C
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	SN 56
Tên sản phẩm đầy đủ	SN 56
Mã sản phẩm đầy đủ	697013372885700
Mã đơn hàng	913710010713
Số vật liệu (12NC)	913710010713
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6970133728857
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	6970133728864

Kích đèn bán song song điện tử cho mạch điện bóng đèn HID

Bản vẽ kích thước



Product	C1	A1	A2	B1
SN 56	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

