



HID 燈泡迴路電子點燈器

SN 56


適用於複金屬 與 (陶瓷放電) 高壓鈉燈管的電子點燈器

产品数据

運轉與電力		環境溫度範圍	
輸入電壓	220 至 240 V	-20 °C 至 55 °C	
電網頻率	50 to 60 Hz	產品資料	
輸入頻率	50 至 60 Hz	下訂產品名稱	SN 56
配線		完整產品名稱	SN 56
連接器類型	螺絲	完整產品代碼	697013372885700
溫度		訂單代碼	913710010713
T-case 上限 (最大)	60 °C	材質 Nr. (12NC)	913710010713
機械與外罩		分子 - 每個包裝的數量	1
外罩	Akulon S223	EAN/UPC - 產品/案例	6970133728857
淨重 (個)	0.079 kg	分子 - 每一外盒包裝	20
認證與應用		EAN/UPC - 箱	6970133728864
核准標記	CE 標記		

HID 燈泡迴路電子點燈器

二维绘图



Product	C1	A1	A2	B1
SN 56	38.5 mm	114.5 mm	95.0 mm	41.5 mm

