



Electronic ignitor for HID lamp circuits

SI 51 Plus

Ignitor HID untuk sistem paralel


Product data

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Pengkabelan	
Tipe Konektor	Sekrup
Suhu	
T-Case Maksimum (Maks)	80 °C
Mekanis dan Housing	
Housing	Akulon S223
Berat Bersih (Bagian)	0,049 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda Persetujuan	Penandaan CE Sertifikat ENEC

Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 75 °C
Data Produk	
Nama produk pesanan	SI 51 Plus
Nama lengkap produk	SI 51 Plus
Kode produk lengkap	697013372887100
Kode urutan	913710011113
No. Material (12NC)	913710011113
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6970133728871
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48
EAN/UPC - Kantung	6970133728888

Electronic ignitor for HID lamp circuits

Dimensional drawing



Product	C1	A1	A2	B1	D1
SI 51 Plus	38,5 mm	85,5 mm	65,0 mm	41,5 mm	4,3 mm

