



# HID 燈泡迴路電子點燈器

## SI 51 Plus

適用於 HPI 燈管或石英複金屬燈管 (僅限 SI53) 的電子點燈器


### 产品数据

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
電網頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
配線	
連接器類型	螺絲
溫度	
T-case 上限 (最大)	80 °C
機械與外罩	
外罩	Akulon S223
淨重 (個)	0.049 kg
認證與應用	
核准標記	CE 標記 ENEC 認證

環境溫度範圍	-20 °C 至 75 °C
產品資料	
下訂產品名稱	SI 51 Plus
完整產品名稱	SI 51 Plus
完整產品代碼	697013372887100
訂單代碼	913710011113
材質 Nr. (12NC)	913710011113
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6970133728871
分子 - 每一外盒包裝	48
EAN/UPC - 箱	6970133728888

## HID 燈泡迴路電子點燈器

### 二维绘图



Product	C1	A1	A2	B1	D1
SI 51 Plus	38.5 mm	85.5 mm	65.0 mm	41.5 mm	4.3 mm

