

# Electronic transformers

## ET-E 60 220-240V 50/60Hz

Trafo elektronik berfrekuensi tinggi untuk pengoperasian dengan lampu halogen 12V. Hal ini sepenuhnya memenuhi standar IEC dengan ukuran kompak yang unik dan bobot ringan

### Warnings and Safety

- Trafo tidak sesuai untuk pengoperasian DC


### Product data

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Puncak Arus Masuk (Maks)	15 A
Pengkabelan	
Panjang Kabel Dari Perangkat ke Lampu	1,5 m
Suhu	
T-Case Maksimum (Maks)	65 °C
Mekanis dan Housing	
Berat Bersih (Bagian)	0,056 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 50 °C
Data Produk	
Nama produk pesanan	ET-E 60 220-240V 50/60Hz
Nama lengkap produk	ET-E 60 220-240V 50/60Hz
Kode produk lengkap	697013372901400
Kode urutan	913710031101
No. Material (12NC)	913710031101
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantong	6970133729014
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48
EAN/UPC - Kantong	6970133729021

# Electronic transformers

## Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	B1
ET-E 60 220-240V 50/60Hz	4,4 mm	24,5 mm	76,0 mm	38,0 mm

