


PHILIPS

Lighting



Chấn lưu điện HID công suất cao cho bóng đèn HPL và HPI

BHL 1000L 202

Các chấn lưu HID Công suất cao là chấn lưu điện tử bằng đồng/sắt đã thấm nhiễm (HID tiêu chuẩn) để sử dụng kết hợp với bộ kích đèn bên ngoài cho bóng đèn HID.

Dữ liệu sản phẩm


Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	230 V
Tần số dòng	50 Hz
Tần số đầu vào	50 Hz
Đi dây	
Loại đầu nối	Đinh vít
Cơ khí và vỏ đèn	
Trọng lượng tịnh (Bộ)	6,900 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận CCC

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BHL 1000L 202
Tên sản phẩm đầy đủ	BHL 1000L 202
Mã sản phẩm đầy đủ	697480505065900
Mã đơn hàng	913710104942
Số vật liệu (12NC)	913710104942
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6974805050659
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	6974805050666

Chấn lưu điện HID công suất cao cho bóng đèn HPL và HPI

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2
BHL 1000L 202	7 mm	102,0 mm	165 mm	123 mm

