


PHILIPS

Lighting



Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

BSN 400L 300I TS

Các chấn lưu bán song song HID Cơ bản là chấn lưu điện tử đồng/sắt đã thẩm nhiễm (HID tiêu chuẩn) để sử dụng kết hợp với kích đèn bên ngoài cho bóng đèn HID.


Dữ liệu sản phẩm

| Vận hành và điện | |
|-----------------------|----------------|
| Điện áp đầu vào | 220 V |
| Tần số dòng | 50 Hz |
| Tần số đầu vào | 50 Hz |
| Đi dây | |
| Loại đầu nối | Đinh vít |
| Cơ khí và vỏ đèn | |
| Trọng lượng tịnh (Bộ) | 4,500 kg |
| Phê duyệt và ứng dụng | |
| Dấu phê duyệt | Chứng nhận CCC |

| Dữ liệu sản phẩm | |
|------------------------------------|------------------|
| Tên sản phẩm đặt hàng | BSN 400L 300I TS |
| Tên sản phẩm đầy đủ | BSN 400L 300I TS |
| Mã sản phẩm đầy đủ | 697480505011600 |
| Mã đơn hàng | 913710109542 |
| Số vật liệu (12NC) | 913710109542 |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1 |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp | 6974805050116 |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 4 |
| EAN/UPC - Vỏ | 6974805050123 |

Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

Bản vẽ kích thước



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|------------------|--------|-------|----------|--------|---------|
| BSN 400L 300I TS | 6,2 mm | 82 mm | 165,0 mm | 150 mm | 96,5 mm |

