

Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

BSNE 150L 300I TS

Các chấn lưu bán song song HID Cơ bản là chấn lưu điện tử đồng/sắt đã thẩm nhiễm (HID tiêu chuẩn) để sử dụng kết hợp với kích đèn bên ngoài cho bóng đèn HID.


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 V
Tần số dòng	50 Hz
Tần số đầu vào	50 Hz
Đi dây	
Loại đầu nối	Đinh vít
Cơ khí và vỏ đèn	
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,730 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận CCC

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	BSNE 150L 300I TS
Tên sản phẩm đầy đủ	BSNE 150L 300I TS
Mã sản phẩm đầy đủ	697480505033800
Mã đơn hàng	913713019359
Số vật liệu (12NC)	913713019359
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6974805050338
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	6974805050345

Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSNE 150L 300I TS	6,3 mm	64,5 mm	120,0 mm	99,0 mm	75,0 mm

