



# HF-Performer III for TL5 lamps

## HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC

A HF-Performer III TL5 egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét TL5 és TL5 Eco fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2 BAT).

### Termék adatok

| Működtetés és elektronika                                     |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemeneti feszültség                                           | 220–240 V                                                                                                            |
| Hálózati frekvencia                                           | 50 to 60 Hz                                                                                                          |
| Bemeneti frekvencia                                           | 50–60 Hz                                                                                                             |
| Induló áramlökés szélessége                                   | 0,25 ms                                                                                                              |
| Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)                        | 24 A                                                                                                                 |
| Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges) | 28                                                                                                                   |
| Kábelezés                                                     |                                                                                                                      |
| Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók                         | WAGO 251 univerzális csatlakozó &#243; [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) &#233; k&#233;zi bek&#246;t&#233;sre is] |
| Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók                         | WAGO 251 univerzális csatlakozó &#243; [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) &#233; k&#233;zi bek&#246;t&#233;sre is] |


| Hőmérséklet                                    |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges) | 80 °C                                           |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)     | 80 °C                                           |
| Mechanika és tokozás                           |                                                 |
| Ház                                            | L360x30x22                                      |
| Por és víz elleni védelem kódja                | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]            |
| Nettó tömeg (darab)                            | 0,252 kg                                        |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek           |                                                 |
| Energiahasznosítási index                      | A2 BAT                                          |
| Biztonsági szabvány                            | IEC 61347-2-3                                   |
| Környezetvédelmi szabvány                      | ISO 14001                                       |
| Jóváhagyási jelzések                           | CE jelölés ENEC-tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány               | –25 és 60 °C között                             |

## HF-Performer III for TL5 lamps

| Termékadatok               |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| A termék megrendelési neve | HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC |
| Teljes terméknev           | HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC         |
| Full EOC                   | 872790086348200                          |
| Rendelési kód              | 86348200                                 |
| Cikkszám (12NC)            | 913713028266                             |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1             |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500998217 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 12            |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8727900863482 |

### Méretezett rajza



| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III<br>220-240V IDC | 4,2 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

