HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

HF-Performer III TL5 er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TL5- og TL5 ECO-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2 BAT).

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)	24 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28

Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]

Temperatur	
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C

Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L360x30x22
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Nettovekt (stykk)	0,252 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet	A2 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
CE-merke	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	-25 °C til 60 °C

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

HF-Performer III for TL5 lamps

Fullstendig produktnavn	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Full EOC	872790086348200
Lokal kodebeskrivelse	3381084
Bestillingskode	913713028266
Materialenr. (12NC)	913713028266
Lokal bestillingskode	3381084

Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500998217
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900863482

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.