



# HF-Performeur III TL5

## HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC

Le ballast HF-Performeur III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performeur III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité                           |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                                        | 220 à 240 V                                                                                      |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz                                                                                      |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz                                                                                       |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,35 ms                                                                                          |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 31 A                                                                                             |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 12                                                                                               |
| Câblage                                                 |                                                                                                  |
| Type de connecteur bornes d'entrée                      | Connecteur universel WAGO 251<br>[Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel] |
| Type de connecteur bornes de sortie                     | Connecteur universel WAGO 251<br>[Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel] |
| Température                                             |                                                                                                  |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 80 °C                                                                                            |


| Température maximale du produit (max.) | 80 °C                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mécanique et boîtier                   |                                                |
| Corps du luminaire                     | L360x30x22                                     |
| Indice de protection                   | IP20 [Protection des doigts]                   |
| Poids net (pièce)                      | 0,280 kg                                       |
| Approbation et application             |                                                |
| Classe énergétique                     | A2 BAT                                         |
| Norme de sécurité                      | IEC 61347-2-3                                  |
| Norme environnementale                 | ISO 14001                                      |
| Homologation                           | Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |
| Gamme de températures ambiantes        | -25 °C à 60 °C                                 |
| Données du produit                     |                                                |
| Nom du produit de la commande          | HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC       |
| Nom de produit complet                 | HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC               |
| Code EOC                               | 872790086351200                                |
| Code de commande                       | 86351200                                       |

# HF-Performer III TL5

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Code 12NC                     | 913713028366  |
| Numérateur - Quantité par kit | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500998224 |
| Conditionnement par carton    | 12            |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8727900863512 |
|-----------------------|---------------|

## Schéma dimensionnel



| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III<br>220-240V IDC | 4,2 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

