



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

HF-Performer III TL5 er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TL5- og TL5 ECO-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2 BAT).

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde	0,35 ms
Startstrøm-topp (maks.)	31 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	12
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Temperatur	
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C


Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L360x30x22
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Nettovekt (stykk)	0,280 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet	A2 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
CE-merke	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	-25 °C til 60 °C
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

HF-Performer III for TL5 lamps

Fullstendig produktnavn	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Full EOC	872790086351200
Lokal kodebeskrivelse	3381083
Bestillingskode	913713028366
Materialenr. (12NC)	913713028366
Lokal bestillingskode	3381083

Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500998224
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900863512

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

