



HF-Performer III para lâmpadas T5

HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

O reator HF-Performer III TL5 oferece máxima versatilidade e atende a todas as especificações comerciais necessárias. Eles também oferecem benefícios adicionais como operação com redução de estriamento, sendo compatível com lâmpadas de alta eficiência como as TL5 ECO. Desta forma, estes reatores são parte de um sistema completo de alta eficiência que poderá ajudar você e seus clientes a atingirem os mais altos padrões internacionais de eficiência energética. O reator HF-Performer III TL5 é a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações de novas construções e retrofit dentro do setor comercial, incluindo iluminação geral de escritórios, garagens, armazéns, e outras aplicações.

Dados do produto

| Dados elétricos e de operação | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Tensão de entrada | 220 a 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frequência de entrada | 50º a 60º Hz |
| Largura da corrente de irrupção | 0,35 ms |
| Pico da corrente de irrupção (Máx.) | 31 A |
| Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) | 12 |

| Cablagem | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conector dos terminais de entrada | Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual] |

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conector dos terminais de saída | Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual] |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Temperatura | |
|-----------------------------|-------|
| Vida útil da caixa T (Nom.) | 80 °C |
| T-máxima na caixa (Máx) | 80 °C |

| Dados mecânicos e de compartimento | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Compartimento | L360x30x22 |
| Código de proteção de entrada | IP20 [Proteção contra toques] |
| Peso líquido (peça) | 0,280 kg |


| Aprovação e aplicação | |
|---------------------------------|---------------|
| Índice de eficiência energética | A2 BAT |
| Standard de segurança | IEC 61347-2-3 |

HF-Performer III para lâmpadas T5

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Norma ambiental | ISO 14001 |
| Marcas de aprovação | Marcação CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV |
| Intervalo de temperatura ambiente | -25 °C a 60 °C |
| Dados do produto | |
| Nome de produto da encomenda | HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC |
| Nome do produto completo | HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC |
| Full EOC | 872790086351200 |
| Descrição do código local | HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC |

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| Código de encomenda | 913713028366 |
| Nº do material (12NC) | 913713028366 |
| Código local | 913713028366 |
| Numerador — Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC - produto/caixa | 8711500998224 |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 12 |
| EAN/UPC - caixa | 8727900863512 |

Desenho dimensional



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC | 4,2 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

