



HF-Performer III pentru surse de iluminat TL5

HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC

Balasturile HF-Performer III TL5 oferă versatilitate maximă și îndeplinesc toate specificațiile necesare pentru calitate comercială. Ele oferă, de asemenea, beneficiile suplimentare ale tehnologiei de reducere a striării lămpii, făcând aceste balasturi compatibile cu lămpile TL5 ECO cu economie de energie. Ca atare, aceste balasturi fac parte dintr-un sistem general de iluminat de înaltă eficiență care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să realizați orice cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Performer III TL5 sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi de construcții și modernizare în sectorul comercial, inclusiv pentru montaj general pe suprafață sau iluminat pentru birouri, garaje, depozite, aplicații impermeabile și alte aplicații. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasă minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric		Număr de produse pe MCB (16 A tip B) 12 (nom.)	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V		
Frecvență linie	50 to 60 Hz		
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz		
Lățime curent de pornire	0,35 ms		
Vârf curent de pornire (max.)	31 A		
		Cablaj	
		Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL5

Tip conector borne de ieșire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]
Temperatură	
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C
Maximum T-case (max.)	80 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L360x30x22
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Greutate netă (bucată)	0,280 kg
Aprobare și aplicație	
Indice de eficiență energetică	A2 BAT
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001

Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 60 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Numele complet al produsului	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC
Full EOC	872790086351200
Cod de comandă	86351200
Număr material (12NC)	913713028366
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500998224
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900863512

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

