



HF-Performer III pre TL5 žiarivky

HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC

Predradník HF-Performer III TL5 ponúka maximálnu všestrannosť a splňa všetky komerčné požiadavky na daný typ predradníkov. Ponúka ďalšie výhody vďaka technológii obmedzujúcej vlnenie svetla zo žiarivky, pričom je kompatibilný aj pre prevádzku energeticky úsporných TL5 ECO žiariviek. Tieto predradníky sú súčasťou celkovej vysoko-účinnnej sústavy osvetlenia, ktorá umožní vám alebo vašim zákazníkom získať medzinárodný alebo lokálny stupeň energetickej certifikácie. HF-Performer III TL5 je ideálnym riešením pre široký rad nových aplikácií alebo retrofitov v komerčnom sektore, vrátane stropného alebo kancelárskeho osvetlenia, garážových parkovísk, skladov, vlhkých a ďalších aplikácií.

Údaje o produkte


Prevádzkové a elektrické		Typ konektora – výstupné svorky	
Vstupné napätie	220 až 240 V	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz		
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz	Teplota	
Šírka nárazového prúdu	0,35 ms	Životnosť pri teplote krytu (nom.)	
Špička nárazového prúdu (max.)	31 A	80 °C	
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	12	Maximálna teplota krytu (max.)	
		80 °C	
		Mechanické časti a teleso	
Káble		Teleso	
Typ konektora – vstupné svorky		L360x30x22	
		Krytie IP	
		IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]	
		Čistá hmotnosť (kus)	
		0,280 kg	
		Schválenie a použitie	
		Index energetickej účinnosti	
		A2 BAT	
		Bezpečnostný štandard	
		IEC 61347-2-3	

HF-Performer III pre TL5 žiarivky

Environmentálny štandard	ISO 14001
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Rozsah okolitých teplôt	-25 °C až 60 °C
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Úplný názov produktu	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC
Úplný kód produktu	872790086351200

Objednávkový kód	86351200
Č. materiálu (12NC)	913713028366
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500998224
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8727900863512

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

