



HF-Selectalume II für TL-D lamps

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten





Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur (Max)		75 °C
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Mechanik und Gehäuse		
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Gehäuse	L 280x30x28	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Nettogewicht (Stück)	0,193 kg	
Einschaltstromweite	0,35 ms	Genehmigung und Anwendung		
Einschaltstrom (max.)	18 A	Energieeffizienzindex	A2 BAT	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28	Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat PSB Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM Genehmigung CB Zertifikat CCC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat	
Verdrahtung		CE-Zeichen	Ja	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder			
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]			
Temperatur				
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C			

HF-Selectalume II für TL-D lamps

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790090553300
Bestellcode	8711500999313

Material-Nr. (12NC)	913713032466
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500999313
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900905533

Abmessungsskizzen



Product

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

