

PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II TL-D -lamput

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D on erittäin kustannustehokas, luotettava ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL-D-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalaisuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin suojattu veden sisäänpääsystä ja pölyltä. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppilisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

| Käyttö- ja sähkö tiedot | |
|--|-------------|
| Tulojännite | 220–240 V |
| Verkkotaajuus | 50 to 60 Hz |
| Tulotaajuus | 50–60 Hz |
| Vuotovirta (maks.) | 0,5 mA |
| Kytkenäköisyyden leveys | 0,35 ms |
| Kytkenäköisyyden virtapiikki (maks.) | 18 A |
| Tuotteiden määrä B-tyyppiin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.) | 28 |

| Johdotus | |
|------------------------------|--|
| Tuloliitäntöjen liitintyyppi | WAGO 744 -liitäntä |
| Lähtöliitintyyppi | WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen johdotukseen] |

| Käyttölämpötila | |
|---|-------|
| Tuotteen pintalämpötila, käyttöikä (nim.) | 75 °C |
| Tuotteen enimmäispintalämpötila | 75 °C |


| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|----------------------------|-------------|
| Runko | L 280x30x28 |

HF-Selectalume II TL-D -lamput

| | |
|---------------------------------|--|
| Suojausluokan koodi | IP20 [Kosketussuojattu] |
| Nettopaino | 0,193 kg |
| Merkinnät ja luokitukset | |
| Energiätehokkuusindeksi | A2 BAT |
| Hyväksynnot | F-merkintä CE-merkintä ENEC-sertifikaatti CCC-sertifikaatti C-Tick-sertifikaatti PSB-sertifikaatti TISI-merkintä SIRIM-hyväksytty CB-sertifikaatti CCC-sertifikaatti VDE-EMV-sertifikaatti |
| CE-merkintä | Kyllä |
| Käyttölämpötila-alue | -20...+55 °C |
| Tuotetiedot | |
| Tuotteen nimi | HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotteen nimi | HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| EOC-koodi | 872790090553300 |
| Sähkönumero | 4008103 |
| 12NC-koodi | 913713032466 |
| 12NC-koodi | 913713032466 |
| Sähkönumero | 4008103 |
| Pakkauksia laatikossa | 1 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi | 8711500999313 |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 12 |
| Laatikon EAN-koodi | 8727900905533 |

Mittapiirros



| |
|---------------------------------------|
| Product |
| HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz |

| Product | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | D1 |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|--------|----|--------|
| HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 30 mm | 28 mm | 265 mm | | 4,2 mm |

HF-Selectalume II TL-D -lampuille

