HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Balasturile HF-Selectalume II TL-D pentru lămpi fluorescente sunt cea mai rentabilă, fiabilă, compactă și accesibilă soluţie. Balasturile fac parte dintr-un sistem de iluminare generală de înaltă eficienţă, care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienţii dumneavoastră să vă conformaţi oricărui cod energetic internaţional sau local pe care trebuie să-l respectaţi. Balasturile HF-Selectalume II TL-D sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de utilizări destinate construcţiilor și montajului pe instalaţii vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafeţe sau iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicaţii etanșe la apă și altele. Balastul este conceput în principal pentru aplicaţii de interior. Pentru aplicaţiile de iluminat exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puţin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalaţia ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice altă protecţie electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalaţie și aplicaţie tipică.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lăţime curent de pornire	0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)	18 A

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Conector WAGO 744
Tip conector borne de ieșire	Conector WAGO 744 [Adecvat pentru cablare manuală]

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

Temperatură	
Durată de viaţă T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 280x30x28
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Greutate netă (bucată)	0,193 kg

Aprobare și aplicaţie	
Indice de eficienţă energetică	A2 BAT
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certificare PSB Marcaj TISI Omologare SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE-EMV

Marcaj CE	Da
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 55 °C

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090553300
Cod de comandă	90553300
Număr material (12NC)	913713032466
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500999313
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900905533

Cote



Product
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprilie 17 - Informatie ce poate fi modificată