



# HF-Selectalume II for TL5 lamps

## HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

### Údaje o produktu

| Provozní a elektrické                    |  |
|--|--|
| Vstupní napětí                           | 220 až 240 V                                   |
| Frekvence sítě                           | 50 to 60 Hz                                    |
| Vstupní frekvence                        | 50 až 60 Hz                                    |
| Svodový proud (max.)                     | 0,5 mA   |
| Šířka náběhového proudu                  | 0,35 ms  |
| Špička náběhového proudu (max.)          | 28 A   |
| Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.) | 12   |
| Prodrátování                             |  |
| Vstupní svorky, typ konektoru            | Konektor WAGO 744                              |
| Výstupní svorky, typ konektoru           | Konektor WAGO 744 [Vhodný pro ruční připojení] |


| Teplota okolí                      |   |
|------------------------------------|---|
| Teplota životnosti pouzdra (jmen.) | 75 °C   |
| Maximální teplota (max.)           | 75 °C   |
| Mechanické a materiály             |   |
| Tělo                               | L 280x30x21   |
| Kód ochrany proti vniknutí         | IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]   |
| Celková hmotnost (kus)             | 0,225 kg  |
| Certifikace a použití              |   |
| Index energetické účinnosti        | A2 BAT  |
| Certifikační značky                | Značka F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC Certifikát C-Tick Certifikace PSB Značka TISI Schválení SIRIM Certifikát CB Certifikát CCC Certifikát VDE-EMV |

## HF-Selectalume II for TL5 lamps

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Značka CE                | Ano                              |
| Rozsah okolní teploty    | -20 °C až 50 °C                  |
| <b>Označení a balení</b> |                                  |
| Objednací název produktu | HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Celý název výrobku       | HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                 | 872790090560100                  |
| Kód objednávky           | 90560100                         |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC)           | 913713033566  |
| Číslování – počet v balení       | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500999368 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 12            |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8727900905601 |

### Rozměrové výkresy



| Product                          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 4,1 mm | 21,5 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

