HF-Selectalume II pour TL5 lamps

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,35 ms
Pic de courant d'appel (max.)	28 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	12

Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur WAGO 744
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur WAGO 744 [Compatible avec le câblage manuel]

Température	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 280x30x21
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Poids net (pièce)	0,225 kg

HF-Selectalume II pour TL5 lamps

Approbation et application	
Classe énergétique	A2 BAT
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certificat PSB Marquage TISI Approbation SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE-EMV
Marquage CE	Oui
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 50 °C

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Nom de produit complet	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790090560100
Code de commande	90560100
Code 12NC	913713033566
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500999368
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900905601

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.