



# HF-Selectalume II for TL5 lamps

## HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 er den mest omkostningseffektive, driftssikre og enestående løsning med lysstofrør. Disse forkoblinger er en del af et overordnet højeffektivt belysningsystem, der kan hjælpe dig eller dine kunder til at opnå eventuelle internationale eller lokale energikoder, som du skal overholde. HF-Selectalume II TL5-forkoblinger er det ideelle valg til en lang række anvendelser i nye konstruktioner og eftermonteringer i den kommercielle sektor, herunder generel overflademontage samt kontorbelysning, parkeringshuse, lagre, steder med krav om vandsikring og andre anvendelser. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

### Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	20 A

Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	WAGO 744-stik
Stiktype, udgangsterminaler	WAGO 744-stik [Velegnet til manuel ledningsføring]

Temperatur	
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 280x30x21
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Nettovægt (stykke)	0,185 kg



Godkendelse og anvendelsesområde	
Indeks over energieffektivitet	A2 BAT
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat

## HF-Selectalume II for TL5 lamps

	PSB-certificering TISI-mærkning SIRIM-godkendelse CB-certifikat CCC-certifikat VDE-EMV-certifikat
CE-mærke	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-15 °C til 50 °C
<b>Produktdata</b>	
Ordreproduktnavn	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090561800

Ordrekode	913713033666
Materialenr. (12NC)	913713033666
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500999375
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900905618

### Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

