



HF-SELECTALUME II TL5

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Aardlekstroom (max.) | 0,5 mA |
| Duur aanloopstroom | 0,38 ms |
| Aanloopstroom (max.) | 28 A |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| T-behuizing maximaal (max.) | 75 °C |
| Behuizing | L 280x30x21 |
| Beschermingsklasse | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,221 kg |

| Bedrading | |
|-------------------------------------|---|
| Connectortype ingangsaansluitingen | WAGO 744 connector |
| Connectortype uitgangsaansluitingen | WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading] |

| Operationele temperatuur | |
|-------------------------------|-------|
| Levensduur T-behuizing (nom.) | 75 °C |

| Keurmerken en classificaties | |
|------------------------------|--|
| Energierendement-index | A2 BAT |
| Keurmerken | F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat |
| CE-markering | Ja |
| Bereik omgevingstemperatuur | -15 °C t/m 50 °C |



HF-SELECTALUME II TL5

Productgegevens

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Volledige productnaam | HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC | 872790090562500 |
| Bestelcode | 8711500999382 |
| Materiaalnr. (12NC) | 913713033766 |
| Lokale code | HFS254TL5 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711500999382 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8727900905625 |

Maatschets



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 4,1 mm | 21,5 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

