HF-PERFORMER III TL5

HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TL5 VSA's bieden maximale veelzijdigheid en voldoen aan alle noodzakelijke specificaties van commerciële klasse. Ze bieden ook de extra voordelen van techniek die streepvorming door de lamp vermindert, wat deze VSA's compatibel maakt met energiebesparende TL5 ECO-lampen. Deze VSA's maken deel uit van een compleet verlichtingssysteem met hoge efficiëntie dat jou of je klanten kan helpen te voldoen aan elke internationale of lokale energierichtlijn die hen wordt opgelegd. HF-Performer III TL5 VSA's zijn de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- of kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen, waterdicht en andere toepassingen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	24 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]

Operationele temperatuur	
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

HF-PERFORMER III TL5

T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Behuizing	L 280x40x21
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Nettogewicht (per stuk)	0,195 kg

Keurmerken en classificaties

Energierendement-index	A2 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-25 °C t/m 60 °C

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
Volledige productnaam	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
Full EOC	871829172125300
Bestelcode	8718291721253
Materiaalnr. (12NC)	913713033966
Lokale code	HFP3/414TL5EIII
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291721253
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718291721260

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.