



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TL5- og TL5 ECO-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2 BAT).

Produktdata


Drift og elektronikk		Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	
Inngangsspenning	220 til 240 V	85 °C	
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Mekanikk og innfatning	
Startstrøm-bredde	0,38 ms	Armaturhus	L 425x30x21
Startstrøm-topp (maks.)	35 A	Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	8	Nettvekt (stykk)	0,360 kg
Kabling		Godkjenning og bruksområde	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]	Energieffektivitet	A2 BAT
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]	Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Temperatur		Miljøstandard	ISO 14001
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	85 °C	Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
		For omgivelsestemperaturer mellom	-25 °C til 60 °C
		Produktdata	
		Produktnavn for bestilling	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
		Fullstendig produktnavn	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
		Full EOC	872790095230800

HF-Performer III for TL5 lamps

Lokal kodebeskrivelse	3328990
Bestillingskode	913713034366
Materialenr. (12NC)	913713034366
Lokal bestillingskode	3328990
Antall – per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8727900952308
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900952315

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm

