



# HF-Performer III TL5

## HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości do świetlówek TL5 i TL5 Eco o zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2 BAT).

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                                                                      | 220 do 240 V                                                                    |
| Częstotliwość linii                                                                     | 50 to 60 Hz                                                                     |
| Częstotliwość wejściowa                                                                 | 50 do 60 Hz                                                                     |
| Szerokość prądu rozruchowego                                                            | 0,38 ms                                                                         |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)                                                         | 35 A                                                                            |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 8                                                                               |
| Okablowanie                                                                             |                                                                                 |
| Złącze wejściowe typu połączenia                                                        | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Złącze wyjściowe typu połączenia                                                        | Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)] |
| Temperatura                                                                             |                                                                                 |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)                                           | 85 °C                                                                           |


| Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 85 °C                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mechanika i korpus                   |                                            |
| Obudowa                              | L 425x30x21                                |
| Kod stopnia ochrony                  | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]    |
| Waga netto (szt.)                    | 0,360 kg                                   |
| Certyfikaty i zastosowania           |                                            |
| Wskaźnik efektywności energetycznej  | A2 BAT                                     |
| Norma bezpieczeństwa                 | IEC 61347-2-3                              |
| Norma środowiskowa                   | ISO 14001                                  |
| Oznaczenia Certyfikatów              | Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV |
| Zakres temperatury otoczenia         | Od -25°C do 60°C                           |
| Dane techniczne produktu             |                                            |
| Nazwa produktu na zamówieniu         | HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz     |
| Pełna nazwa produktu                 | HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz     |
| Full EOC                             | 872790095230800                            |
| Kod zamówienia                       | 95230800                                   |
| Materiał Nr (12NC)                   | 913713034366                               |

HF-Performer III TL5

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8727900952308 |
| Numerator – Packs per outer box       | 12            |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN/UPC – Opakowanie | 8727900952315 |
|----------------------|---------------|

Rysunki techniczne



| Product                                   | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 21,0 mm | 425,0 mm | 415,0 mm | 30,0 mm |

