



HF-Performer III pre TL5 žiarivky

HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Predradník HF-Performer III TL5 ponúka maximálnu všestrannosť a splňa všetky komerčné požiadavky na daný typ predradníkov. Ponúka ďalšie výhody vďaka technológii obmedzujúcej vlnenie svetla zo žiarivky, pričom je kompatibilný aj pre prevádzku energeticky úsporných TL5 ECO žiariviek. Tieto predradníky sú súčasťou celkovej vysoko-účinnnej sústavy osvetlenia, ktorá umožní vám alebo vašim zákazníkom získať medzinárodný alebo lokálny stupeň energetickej certifikácie. HF-Performer III TL5 je ideálnym riešením pre široký rad nových aplikácií alebo retrofitov v komerčnom sektore, vrátane stropného alebo kancelárskeho osvetlenia, garážových parkovísk, skladov, vlhkých a ďalších aplikácií.

Údaje o produkte


Prevádzkové a elektrické		Typ konektora – výstupné svorky	
Vstupné napätie	220 až 240 V	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz		
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz		
Šírka nárazového prúdu	0,38 ms		
Špička nárazového prúdu (max.)	35 A		
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ 8 B) (nom.)			
Káble		Teplota	
Typ konektora – vstupné svorky	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]	Životnosť pri teplote krytu (nom.)	85 °C
		Maximálna teplota krytu (max.)	85 °C
		Mechanické časti a teleso	
		Teleso	L 425x30x21
		Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
		Čistá hmotnosť (kus)	0,360 kg
		Schválenie a použitie	
		Index energetickej účinnosti	A2 BAT
		Bezpečnostný štandard	IEC 61347-2-3

HF-Performer III pre TL5 žiarivky

Environmentálny štandard	ISO 14001
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Rozsah okolitých teplôt	-25 °C až 60 °C
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Úplný kód produktu	872790095230800

Objednávkový kód	95230800
Č. materiálu (12NC)	913713034366
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900952308
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8727900952315

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm

