



EB-Certalume untuk lampu TL-D

EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

EB-Certalume merupakan ballast yang hemat biaya, ramping, dan sangat terjangkau untuk operasi lampu neon yang andal. EB-Certalume juga merupakan produk tingkat dasar yang ideal bagi pengguna sistem elektromagnetik yang ingin menikmati manfaat yang ditawarkan oleh ballast elektronik. EB-Certalume yang hemat biaya dan andal memiliki kelas efisiensi energi A2, dan desainnya yang kuat sesuai dengan semua standar keselamatan dan performa internasional yang relevan. EB-Certalume dimaksudkan untuk penggunaan dengan perlengkapan pencahayaan dalam ruangan seperti luminer tersembunyi, yang secara luas digunakan di kantor, industri, hotel, restoran, dan aplikasi lainnya.

Product data

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)	18

Pengkabelan	
Terminal Input Tipe Konektor	Konektor manual 250 [Sesuai untuk kabel manual dan tombol lepas mudah]
Terminal Input Warna	Oranye
Terminal Output Warna	Abu-abu
Terminal Output Tipe Konektor	Konektor manual 250 [Sesuai untuk kabel manual dan tombol lepas mudah]

Suhu	
Masa Pakai T-Case (Nom)	75 °C

Mekanis dan Housing	
Housing	L 150x40x28
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Berat Bersih (Bagian)	0,090 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Indeks Efisiensi Energi	A2
Tanda Persetujuan	Sertifikat CCC Sertifikat CB


Data Produk	
Nama produk pesanan	EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz
Nama lengkap produk	EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

EB-Certalume untuk lampu TL-D

Kode produk lengkap	872790085878500
Kode urutan	913713199215
No. Material (12NC)	913713199215
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500998149

Numerator - Pak per kotak bagian luar	20
EAN/UPC - Kantung	8727900858785

Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	150,0 mm	140,0 mm	40,0 mm

