



Variation de groupe, variation programmable, contrôle par calendriers fixes, horloge astronomique, cellules photoélectriques (centrales/individuelles), alarmes

Signify Group Cabinet Control permet le regroupement, la surveillance et le contrôle à distance de divers luminaires extérieurs. Les clients peuvent contrôler leurs installations d'éclairage grâce à une solution d'armoire modulaire rétrofitée dans l'armoire électrique. Permet une consommation d'énergie optimisée et une meilleure gestion des indicateurs clés de performance. La solution exécute de manière autonome des tâches complexes en fonction des configurations. Le contrôleur peut basculer automatiquement entre différents supports de communication disponibles afin de fournir des communications stables et fiables aux applications Interact.

Mises en garde et sécurité

- Consultez le portail de documentation pour tous les documents techniques (<https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/>) ;
- Vérifiez la bande LTE locale applicable avant de commander le contrôleur ;
- Pas de certification UL pour le contrôleur et les modules Gen3+
- Mettez à jour les prévisions pour Gen3+ dans l'outil Koolog afin d'assurer la livraison des projets dans les délais.

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	0,375 kg
-------------------	----------

Données du produit

Nom du produit de la commande	LFC7710/00 Coded Mains Transmitter
Nom de produit complet	LFC7710/00 Coded Mains Transmitter
Full EOC	871869672387600
Code de commande	913713611780
Code 12NC	913713611780
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696723876
Conditionnement par carton	20
EAN/UPC - Boîte	8718696723883

Schéma dimensionnel

