



Csoportos fényerő-szabályozás, programozható fényerő-szabályozás, vezérlés előre meghatározott naptárak alapján, asztroóra, fotocellák (központi/egyedi), riasztások

A Signify Group Cabinet Control lehetővé teszi különféle kültéri lámpatestek távoli csoportosítását, felügyeletét és vezérlését. Az ügyfelek az elektromos szekrényben elhelyezett moduláris, utólag beépíthető szekrénymegoldáson keresztül irányíthatják világítási rendszereiket. Támogatja az optimalizált energiafogyasztást, és hatékonyabban kezeli a kulcs teljesítménymutatókat (KPI). A megoldás önállóan hajt végre összetett feladatokat a konfigurációk alapján. A vezérlő automatikusan képes váltani a különböző elérhető kommunikációs csatornák között, hogy stabil és megbízható kapcsolatot biztosítson az Interact alkalmazások számára.

Figyelmeztetések és biztonság

- A teljes műszaki dokumentáció a Dokumentációs portálon érhető el (<https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/>);
- A vezérlő megrendelése előtt ellenőrizze a helyi LTE sávot;
- A Gen3+ vezérlő és modulok nem rendelkeznek UL tanúsítvánnyal.
- Frissítse a Gen3+ előrejelzését a Koolog alkalmazásban a projektek időben történő szállításának biztosítása érdekében

Mechanika és tokozás

Nettó tömeg (darab)	0,375 kg
---------------------	----------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	LFC7710/00 Coded Mains Transmitter
Teljes terméknév	LFC7710/00 Coded Mains Transmitter
Full EOC	871869672387600
Rendelési kód	72387600
Cikkszám (12NC)	913713611780
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696723876
Számláló – csomag külső dobozonként	20
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696723883

Méretezett rajza

