



## Reglare/dimare de grup, reglare/dimare programabilă, control cu calendar fix, ceas astronomic, fotocelule (centralizate/individuale), alarme

Sistemul de comandă și control pentru cabinete, Philips Group Cabinet Control permite gruparea, monitorizarea și controlul de la distanță a diverselor aparate de iluminat de exterior. Clienții își pot controla instalațiile de iluminat printr-o soluție tip cabinet modular adăugat la cabinetul electric. Sprijină consumul optimizat de energie și gestionează mai bine KPI-urile. Soluția execută în mod autonom sarcini complexe pe baza configurațiilor. Controlerul poate comuta automat între diferiți furnizori de comunicații disponibili pentru a oferi comunicații stabile și fiabile pentru aplicațiile Interact.

## Avertizare și securitate

- Consultați Portalul de documentație pentru a accesa toate documentele tehnice (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Verificați banda LTE locală aplicabilă înainte de a plasa o comandă pentru controler
- Fără certificare UL pentru controlerul și modulele Gen3+
- Actualizați prognoza/forecastul pentru Gen3+ în instrumentul Koolog pentru a asigura livrarea la timp pentru proiecte

## Sistem mecanic și carcasă

Greutate netă (bucată) 0,375 kg

## Date despre produs

Nume comandă produs LFC7710/00 Coded Mains Transmitter

Numele complet al produsului LFC7710/00 Coded Mains Transmitter

Full EOC 871869672387600

Cod de comandă 72387600

Număr material (12NC) 913713611780

Numărător – Cantitate per pachet 1

EAN/UPC – Produs/Cutie 8718696723876

Numărător SAP – Pachete per exterior 20

EAN/UPC – Cutie 8718696723883

## Cote

