



RoadForce

BRP483 LED274/WW 165W DWL PSR P7

Con una eficacia extremadamente alta medida hasta de 190 lm/W, excelente equipo óptico y gran flexibilidad de instalación con un sistema de ajuste de ángulo integrado, la familia RoadForce asegura un resultado luminoso de alta calidad que cumple con los estándares de aplicación locales. Diseñado con componentes resistentes, el luminario RoadForce cumple con los estándares de la más alta calidad, al tiempo que reduce los costos de mantenimiento.

Advertencias y seguridad

- Siga las instrucciones de montaje proporcionadas por el fabricante.

Datos del producto

Información general

Código de la línea de lámparas	-
Fuente de luz reemplazable	Sí
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	27.400 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	170 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	70
Cantidad de fuentes de luz	3
Ampliación del haz de luz de la luminaria	-
Área proyectada efectiva	0,040 m ²

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía de CLO inicial	165 W

Corriente de irrupción	70 A
Tiempo de irrupción	0,8 ms
Conexión	Conector con enchufe de 3 polos
Cable	-
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	2

Controles y atenuación

Regulable	1-10 V
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación reguladora
Interfaz de control	Análogo
Salida lumínica constante	No
Nivel de regulación máximo	30%

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio fundido a presión
Color de la carcasa	Grís

Dispositivo de montaje	Punta del poste para un diámetro de 42 a 60 mm
Material	Policarbonato
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Peso neto (pieza)	4,800 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-20 a +50 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-5%
--------------------------------------	-------

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	100.000 hora(s)
-------------------------------	-----------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BRP483 LED274/WW 165W DWL PSR P7
Nombre del producto completo	BRP483 LED274/WW 165W DWL PSR P7
Código del pedido	919001001753
N.º de material (12NC)	919001001753
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

