

WL345W 1xTUV T5 25W
HFS

919206000011



WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Beyaz ve siyah, 29.6 W, 230 V

Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava cihazları serisinin bir parçası olan Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava duvar monteli cihazı, çok çeşitli uygulamalarda havanın dezenfeksiyonu için duvarlara kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Düşük tavan yüksekliklerine göre optimize edilen UV-C ışınları cihaz düzeyinde ve ötesinde dağıtılır. UV-C ışınları belirli reflektörler ve panjur tasarımı ile kontrol edilir. Bu da bir alandaki havayı dezenfekte ederken cihazın etkin olduğu yerin altında günlük işlerin devamlılığını sağlar.

[WARNINGSSAFETY]

- **TEHLİKE:** Risk Grubu 3 UV ürünü. Diğer dezenfeksiyon sistemleri gibi UV-C lambalarının ve cihazlarının da doğru şekilde kurulup kullanılması gerekir. UV-C ışınına doğrudan maruz kalmak tehlikeli olabilir, ayrıca ciltte güneş yanığı gibi bir tepkimeye ve korneada ciddi hasara yol açabilir. UV-C gözle görülemediği için UV-C üst hava cihazının yeterli korumalarla birlikte kurularak güvenli şekilde çalışması sağlanmalıdır. UV-C üst hava cihazları yalnızca montaj talimatlarında ve kullanım kılavuzlarında belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte yeterli korumaları içeren bir sistemdeki bileşenler olarak kullanılabilir. UV-C'ye doğrudan maruz kalmak tehlikelidir. Philips UV-C aydınlatma armatürü sistemleri yalnızca yetkili ortaklar tarafından satılmalı ve sıkı güvenlikle ilgili ve yasal gerekliliklerimize göre uzmanlar tarafından kurulmalıdır. UV-C ürünlerimizin ölüme, kişisel yaralanmaya ve/veya ortama zarara neden olabilecek ve/veya yol açabilecek uygulamalarda ve faaliyetlerde kullanılmaları amaçlanmamıştır.
- [1] CAP, CLIA, AABB Sertifikalı Güvenlik Referans Laboratuvarı olan Innovative Bioanalysis tarafından yeterli hava dolaşımı olan bir odada yapılan laboratuvar testiyle elde edilen sonuçlara göre. Daha fazla bilgi için lütfen bu web sayfasının "ilgili araçlar" bölümünde yer alan test raporuna bakın

Genel Bilgiler

Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	HF-S [HF Selectalume]
Service etiketi	Evet
Garanti süresi	1 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağının ışın açısı	- °
Optik sistem türü	Lamel örtücü
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	230 V
Hat Frekansı	50 Hz
Kalkış Akımı	18 A
Ani akım süresi	0,35 ms
Güç Tüketimi	29,6 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.98
Bağlantı	3 kutuplu itmeli konnektör
Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	28
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Beyaz ve siyah
Montaj cihazı	Duvara montaj ayağı
Toplam uzunluk	553 mm
Genel genişlik	185 mm
Genel yükseklik	140 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	140 x 185 x 553 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,290 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 3 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C

UV

UV-C ışıması	0,375 W
2 m'de tanımlanan UV-C ışıması	356 mW/m ²
0,2 m'de tanımlanan UV-C ışıması	4.266 mW/m ²

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Güç tüketimi toleransı +/-10%


Sürdürülebilirlik Verileri

Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified
Onarım sınıfı D Sınıfı Onarım - Bu ürün onarılabilir şekilde tasarlanmamıştır.

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı WL345W 1xTUV T5 25W HFS
Tam ürün adı WL345W 1xTUV T5 25W HFS

[DIMENSIONALDRAWING]



[RELATEDDOCUMENTS]

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	[DOCUMENT_NAME]	[DOWNLOAD]
Installation Instructions	442294851683_MI_WL345W 1xTUV T5 25W HFS_2021_06_09.pdf	[DOWNLOAD]
Installation Instructions	WL345W-Wall-mount-standard-output-Mounting-instructions-user-manual.pdf	[DOWNLOAD]

Tam ürün kodu	871869690445900
Sipariş kodu	90445900
Malzeme No. (12NC)	919206000011
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696904459
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696904459
Ürün ailesi kodu	WL345W [PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR]