



SlimPerform Batten

BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH

SlimPerform Batten, 44 W, 7100 lm, 4000 K, DALI

La iluminación desempeña un papel diferente en cada aplicación: algunas requieren soluciones de última generación con gran calidad de luz y conectividad, otras simplemente necesitan funcionalidad. Sin embargo, para aplicaciones minoristas o industriales, siempre necesita una combinación de calidad, rendimiento y flexibilidad. Conoce SlimPerform. El luminario Batten LED reúne todas estas características, lo que marca la nueva tendencia de iluminación en su compañía.

Advertencias y seguridad

- Garantía de 5 años

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Nivel	Rendimiento

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	7,100 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	161.363636363637 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	21 A

Tiempo de irrupción	0.28 ms
Consumo de energía	44 W
Factor de potencia (fracción)	0.92
Conexión	Unidad de conexiones de 3 polos
Cable	Cable de 0,25 m con conector de 3 polos
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI, listo para Comunicación de luz visual (VLC), integrado
Interfaz de control	DALI
Salida lumínica constante	No
Nivel de regulación máximo	1%

SlimPerform Batten

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje
Longitud total	1,132 mm
Ancho total	59 mm
Altura total	82 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	82 x 59 x 1132 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Peso neto (pieza)	1.430 kg

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	50,000 hora(s)
------------------------	----------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH
Nombre del producto completo	BN310P LED70/840 PSD- VLC WB L1150 WH
Código del pedido	919406020751
N.º de material (12NC)	919406020751
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	7894400003425
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	17894400003422

Plano de dimensiones

