



SlimPerform Batten

BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W

SlimPerform Batten, 102 W, 18500 lm, 5000 K

A iluminação desempenha um papel diferente em cada aplicação. Algumas pessoas precisam de soluções de última geração com alta qualidade de luz e conectividade; outras, apenas de funcionalidades básicas. Mas, seja para aplicações de varejo ou industriais, você sempre precisa de uma combinação de qualidade, desempenho e flexibilidade. Conheça o SlimPerformance. A luminária LED Batten reúne todos esses benefícios. Implementando a nova tendência de iluminação na sua empresa.

Avisos e Segurança

- Para que a garantia seja válida, a luminária deve ser utilizada de acordo com as especificações e instruções descritas no manual (instalação, temperatura ambiente e condições de armazenamento).
- As luminárias devem ser instaladas por um profissional especializado, de acordo com as normas vigentes de instalações elétricas e seguindo as instruções contidas neste manual.
- Verifique se a fonte de alimentação está desconectada antes de instalar ou desinstalar a luminária.
- Não utilize produtos químicos para limpar a luminária.
- Descarte: Observe a legislação da sua região referente ao descarte do produto ao final de sua vida útil e ao descarte dos componentes da embalagem.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Driver incluído	Sim

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	18.500 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	181 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corrente de irrupção	40 A
Tempo de irrupção	0,249 ms

SlimPerform Batten

Consumo de energia	102 W
Fator de potência (fração)	0.98
Conexão	-
Cabo	Cabo de 0,3 m com conector com três polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Controles e dimerização

Regulável	Não
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Cor do compartimento	Branco
Altura geral	65 mm
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Peso líquido (peça)	1,950 kg

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
-----------------------------------	----------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
------------------------------	-------------

Tolerância de consumo de energia	+/-10%
----------------------------------	--------

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Vida útil média L70B50	100.000 hora(s)
------------------------	-----------------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W
Nome do produto completo	BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W
Full EOC	871869952876800
Descrição do código local	LUMINARIA LED BN320PLED185/850PSUMBL1700
Código de encomenda	919406022661
Nº do material (12NC)	919406022661
Código local	919406022661
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699528089
Numerador SAP — Embalagens por exterior	7
EAN/UPC - caixa	8718699528768

