



# SunStay

## SPARE BT LFP 12.8V 20Ah SOLAR EQUIP

Apparecchio per illuminazione stradale solare integrato con batteria al litio-ferro-fosfato, pannello solare e caricatore integrati. Corpo in alluminio pressofuso estremamente resistente e di lunga durata. La staffa progettata appositamente per il montaggio sul palo, consente vari angoli di inclinazione nonché montaggio laterale e sulla cima del palo.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Intervallo temperatura ambiente	
Tier	Specifiche tecniche	Intervallo temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C
Funzionamento e parte elettrica		Condizioni di applicazione	
Tipo di batteria	Litio-ferro-fosfato	Ambient temperature range for charging	0 °C to +45 °C
Ampere-ora batteria	20 Ah	Intervallo temperatura ambiente per l'esaurimento (quando la luce è accesa)	-20 °C to +60 °C
Tensione della batteria	12.8 V	Dati del prodotto	
Cicli di carica ed esaurimento batteria	2000	Nome prodotto ordine	SPARE BT LFP 12.8V 20Ah SOLAR EQUIP
Meccanica e corpo		Nome completo prodotto	SPARE BT LFP 12.8V 20Ah SOLAR EQUIP
Lunghezza complessiva	175 mm	Full EOC	871016335728700
Larghezza complessiva	60 mm	Codice d'ordine	35728700
Altezza complessiva	300 mm	Codice materiale (12NC)	919415811055
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	300 x 60 x 175 mm	Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	2,400 kg	EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163357287
Approvazione e applicazione		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Marchio CE	Si	EAN/UPC - Case	8710163357287
Remarks	Pacco batterie con BMS		

## Disegno tecnico

### Dimensions



Description	T2NC	Product Dimension LxWxH (cm)
SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP	919415811056	30x17.5x6
SPARE BT LFP 12.8V 20Ah SOLAR EQUIP	919415811055	30x17.5x6
SPARE BT LFP 12.8V 13.6Ah SOLAR EQUIP	919415811054	22x17.5x5

