



Combo-latausohjausyksikkö Gen 4.0

ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR

Neljännän sukupolven Combo-latausohjausyksikköjen tuotevalikoima on erittäin kattava. Tuotteet soveltuvat aurinkovoimalla toimivien katuvalaisimien kanssa käytettäviksi pääteillä, sivuteillä sekä pikkukaduilla. Saatavana ilman sähköverkkoa toimiva ja hybridiversio. Järjestelmän hyvä tehokkuus, optimoitu rakenne ja pitkä käyttöikä takaavat alhaiset kokonaiskustannukset. Joustavasti määritettävissä ja helppo käyttää etävalvonnan ja -ohjauksen ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)	
Takuuaika	2 vuotta	Ylijännitesuojaus 4 kV differentiaalitulassa kV	
Valaistuksen tekniset tiedot		Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valotehokkuus (nimellinen)	170 lm/W	Himmennettävä	Kyllä
Käyttö- ja sähkö tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko	
Tulojännite	170–300 V	Kokonaispituus	149 mm
Verkkotaajuus	50 Hz	Kokonaisleveys	111 mm
Akun tyyppi	Useita	Kokonaiskorkeus	57,7 mm
Lataussäätimen tyyppi	MPPT	Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	58 x 111 x 149 mm
Lataussäätimen teho	140 W	Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Kaapelin liitäntäsarja	Ei sisälly toimitukseen	Nettopaino	1,600 kg
Kaapeli	Liittimet: akku, latauksen ohjausliitäntä, AC-liitäntäkaapeli		
Sähköverkkoysteys	Hybridi		

Combo-latausohjausyksikkö Gen 4.0

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue -20...+45 °C

Tuotetiedot

Tuotteen nimi ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR

Tuotteen nimi ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR

EOC-koodi 871951452906999

12NC-koodi 919415811128

12NC-koodi 919415811128

Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514529069

Tuotepakkausten määrä laatikossa 10

Laatikon EAN-koodi 8719514529106

Mittapiirros

