



ComboCC Gen 4.0

ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR

Combo CC Gen 4.0 este cea mai cuprinzătoare gamă de controlere de încărcare, adecvată pentru iluminatul pe bază de energie solară al drumurilor principale, intermediare și minore, în aplicații “off grid” și hibride. Eficiența ridicată a sistemului, designul optimizat și durata lungă de viață asigură costuri de deținere reduse. Sunt configurabile și ușor de operat prin monitorizare de la distanță și sunt compatibile cu sistemele de comandă și control.

Catalog de date

Informații generale	
Perioadă de garanție	2 ani
Date tehnice lumină	
Randament luminos (nominal) (nom.)	170 lm/W
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 170 până la 300 V
Frecvență linie	50 Hz
Tip de baterie	Multiple
Tip controler de încărcare	MPPT
Putere controler de încărcare	140 W
Kit de conexiune prin cablu	Exclus
Cablu	Conectori: baterie, interfață controler de încărcare, cablu de conexiune AC
Tip de conexiune la rețea	Hibrid
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii până la 4 kV în regim diferențial kV

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Lungime totală	149 mm
Lățime totală	111 mm
Înălțime totală	57,7 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	58 x 111 x 149 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Greutate netă (bucată)	1,600 kg
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR
Numele complet al produsului	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR
Full EOC	871951452906999
Cod de comandă	52906999
Număr material (12NC)	919415811128

ComboCC Gen 4.0

Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514529069
Numărător SAP – Pachete per exterior	10

EAN/UPC – Cutie	8719514529106
-----------------	---------------

Cote

