



ComboCC Gen 4.0

ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR

Kombinovaná radiaca jednotka nabíjania generácie 4.0 predstavuje najkomplexnejší rad radiacích jednotiek solárneho nabíjania vhodný na solárne osvetlenie na hlavných, stredne vyťažených aj vedľajších cestách s využitím hybridného prevedenia alebo v oblastiach mimo siete. Vysoká účinnosť systému, optimalizovaný dizajn a dlhá životnosť zaisťujú nižšie náklady na vlastníctvo. Osvetlenie je konfigurovateľné a ľahko sa ovláda vďaka príprave na vzdialené monitorovanie a ovládanie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Záručná lehota	2 rokov
Svetelné technické	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	170 lm/W
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	170 až 300 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Typ batérie	Viacnásobné
Typ radiacej jednotky nabíjania	MPPT
Výkon radiacej jednotky nabíjania	140 W
Súprava na pripojenie kábla	Nie je súčasťou dodávky
Kábel	Konektory: batérie, rozhranie radiacej jednotky nabíjania, sieťový kábel
Typ sieťového pripojenia	Hybrid
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň ochrany pred prepätím až do 4 kV v diferenciálnom režime kV

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Celková dĺžka	149 mm
Celková šírka	111 mm
Celková výška	57,7 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	58 x 111 x 149 mm
Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Čistá hmotnosť (kus)	1,600 kg
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR
Úplný názov produktu	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR
Úplný kód produktu	871951452906999
Objednávkový kód	52906999

ComboCC Gen 4.0

Č. materiálu (12NC)	919415811128
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514529069
Čitateľ – počet balení v krabici	10

EAN/UPC – balenie	8719514529106
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok

