



ComboCC Gen 4.0

ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR

Combo CC Gen 4.0 er det mest omfattende udvalg af solopladningsregulatorer, der er velegnet til solcellebelysning på store, mellemstore og mindre veje uden om forsyningsnettet og som hybrid. Høj systemeffektivitet, optimeret design og lang levetid sikrer lavere ejeromkostninger. Løsningen er konfigurerbar og nem at betjene med fjernovervågning og -styring.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Garantiperiode	2 år
Lysteknisk	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	170 lm/W
Drift og el	
Indgangsspænding	170 til 300 V
Linjefrekvens	50 Hz
Batteritype	Flere
Ladnings-controller, type	MPPT
Ladnings-controller, wattforbrug	180 W
Kabeltilslutningssæt	Medfølger ikke
Kabel	Stik: Batteri, ladnings-controller-interface, AC-kabel
Nettilslutningstype	Hybrid
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Sikring mod spændingsudsving op til 4 kV i differentialtilstand kV
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	149 mm
Samlet bredde	111 mm
Samlet højde	57,7 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	58 x 111 x 149 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod stovindtrængning, stænktæt]
Nettovægt (stykke)	1,600 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Produktdata	
Ordreprodukt navn	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR
Det fulde produkt navn	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR
Full EOC	871951452905299
Ordrekode	919415811131
Materialenr. (12NC)	919415811131
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514529052
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10

ComboCC Gen 4.0

EAN/UPC – kasse

8719514529090

Målskitse

