



Combo-latausohjausyksikkö Gen 4.0

ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR

Neljännän sukupolven Combo-latausohjausyksikköjen tuotevalikoima on erittäin kattava. Tuotteet soveltuvat aurinkovoimalla toimivien katuvalaisimien kanssa käytettäväksi pääteillä, sivuteillä sekä pikkukaduilla. Saatavana ilman sähköverkkoa toimiva ja hybridiversio. Järjestelmän hyvä tehokkuus, optimoitu rakenne ja pitkä käyttöikä takaavat alhaiset kokonaiskustannukset. Joustavasti määritettävissä ja helppo käyttää etävalvonnan ja -ohjauksen ansiosta.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | | Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali) | |
|------------------------------|---|--|--|
| Takuuaika | 2 vuotta | Ylijännitesuojaus 4 kV differentiaalitulissa kV | |
| Valaistuksen tekniset tiedot | | Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
| Valotehokkuus (nimellinen) | 170 lm/W | Himmennettävä | Kyllä |
| Käyttö- ja sähkö tiedot | | Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Tulojännite | 170–300 V | Kokonaispituus | 149 mm |
| Verkkotaajuus | 50 Hz | Kokonaisleveys | 111 mm |
| Akun tyyppi | Useita | Kokonaiskorkeus | 57,7 mm |
| Lataussäätimen tyyppi | MPPT | Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 58 x 111 x 149 mm |
| Lataussäätimen teho | 180 W | Suojausluokan koodi | IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Kaapelin liitäntäsarja | Ei sisälly toimitukseen | Nettopaino | 1,600 kg |
| Kaapeli | Liittimet: akku, latauksen ohjausliitäntä, AC-liitäntäkaapeli | | |
| Sähköverkkoysteys | Hybridi | | |

Combo-latausohjausyksikkö Gen 4.0

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue -20...+45 °C

Tuotetiedot

Tuotteen nimi ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR

Tuotteen nimi ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR

EOC-koodi 871951452905299

12NC-koodi 919415811131

12NC-koodi 919415811131

Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514529052

Tuotepakkausten määrä laatikossa 10

Laatikon EAN-koodi 8719514529090

Mittapiirros

