



ComboCC Gen 4.0

ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR

A ComboCC Gen 4.0 a napelemes töltésszabályozók átfogó termékcsaládja, amelyek a főutak és mellékutak napelemes világításához használhatók hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid rendszerekben. A rendszer magas hatásfoka, az optimalizált kivitel és a hosszú élettartam alacsony teljes élettartam alatti költséget biztosít. Egyszerűen konfigurálható, és a távoli felügyelet és vezérlés révén könnyen kezelhető.

Termék adatok

Általános információ	
Jótállási idő	2 év
Technikai adatok	
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	170 lm/W
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	170–300 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Akkumulátor típusa	Több
Töltésszabályozó típusa	MPPT
Töltésszabályozó teljesítménye	180 W
Kábelcsatlakozási készlet	Nincs mellékelve
Kábel	Csatlakozók: akkumulátor, töltésszabályozó csatlakozó, AC csatlakozókábel
Hálózati csatlakozás típusa	Hibrid
Túltesztelvény- (közös/különbözeti) védelem	Túltesztelvény- (közös/különbözeti) védelmi szint 4 kV-os differenciál módusig kV

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	149 mm
Teljes szélesség	111 mm
Teljes magasság	57,7 mm
Méret (magasság × szélesség × mélység)	58 x 111 x 149 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutas ellen védett, vizsugar ellen védett]
Nettó tömeg (darab)	1,600 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C
Termékatadatok	
A termék megrendelési neve	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR
Teljes terméknév	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR
Full EOC	871951452905299
Rendelési kód	52905299
Cikkszám (12NC)	919415811131

ComboCC Gen 4.0

Számláló – mennyiség csomagonként	1	EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514529090
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514529052		
Számláló – csomag külső dobozonként	10		

Méretezett rajza

