



ComboCC Gen 4.0

ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR

A Combo CC Gen 4.0 é gama mais completa de controladores de carga solar adequados para a iluminação solar nas estradas principais, intermédias e secundárias, em aplicações híbridas e fora da rede. A elevada eficácia do sistema, o design otimizado e a longa duração assegura o custo mais baixo de propriedade. Configuráveis e fáceis de utilizar, são passíveis de monitorização remota e controlo.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| Período de garantia | 2 anos |
| Caraterísticas técnicas da luz | |
| Eficácia luminosa (nominal) (Nom.) | 170 lm/W |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
| Tensão de entrada | 170 a 300 V |
| Frequência de linha | 50 Hz |
| Tipo de bateria | Múltiplo |
| Tipo de controlador de carga | MPPT |
| Potência do controlador de carga | 180 W |
| Kit de cabo de ligação | Não incluído |
| Cabo | Conectores: bateria, interface de controlador de carga, cabo de ligação de CA |
| Tipo de ligação de grelha | Híbrida |
| Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão até ao modo diferencial de 4 kV kV |

| Controlos e regulação | |
|---|--|
| Regulável | Sim |
| Características mecânicas e compartimento | |
| Comprimento global | 149 mm |
| Largura total | 111 mm |
| Altura total | 57,7 mm |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 58 x 111 x 149 mm |
| Código de proteção de entrada | IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Peso líquido (Peça) | 1,600 kg |
| Aprovação e aplicação | |
| Intervalo de temperatura ambiente | -20 a +45 °C |

| Dados do produto | |
|------------------------------|---------------------------|
| Nome de produto da encomenda | ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR |
| Nome do produto completo | ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR |
| Código do produto completo | 871951452905299 |
| Código de encomenda | 52905299 |
| N.º material (12NC) | 919415811131 |

ComboCC Gen 4.0

| | |
|---|---------------|
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC - Produto/caixa | 8719514529052 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |

| | |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Caso | 8719514529090 |
|----------------|---------------|

Desenho dimensional

