



# ComboCC Gen 4.0

## ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR

Kombinovaná radiaca jednotka nabijania generácie 4.0 predstavuje najkomplexnejší rad radiacích jednotiek solárneho nabijania vhodný na solárne osvetlenie na hlavných, stredne vyťažených aj vedľajších cestách s využitím hybridného prevedenia alebo v oblastiach mimo siete. Vysoká účinnosť systému, optimalizovaný dizajn a dlhá životnosť zaisťujú nižšie náklady na vlastníctvo. Osvetlenie je konfigurovateľné a ľahko sa ovláda vďaka príprave na vzdialené monitorovanie a ovládanie.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Záručná lehota	2 rokov
Svetelné technické	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	170 lm/W
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	170 až 300 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Typ batérie	Viacnásobné
Typ radiacej jednotky nabijania	MPPT
Výkon radiacej jednotky nabijania	180 W
Súprava na pripojenie kábla	Nie je súčasťou dodávky
Kábel	Konektory: batérie, rozhranie radiacej jednotky nabijania, sieťový kábel
Typ sieťového pripojenia	Hybrid
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň ochrany pred prepätím až do 4 kV v diferenciálnom režime kV

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Celková dĺžka	149 mm
Celková šírka	111 mm
Celková výška	57,7 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	58 x 111 x 149 mm
Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Čistá hmotnosť (kus)	1,600 kg
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR
Úplný názov produktu	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR
Úplný kód produktu	871951452905299
Objednávkový kód	52905299

## ComboCC Gen 4.0

Č. materiálu (12NC)	919415811131	EAN/UPC – balenie	8719514529090
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1		
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514529052		
Čítateľ – počet balení v krabici	10		

### Rozmerový obrázok

