



SlimPerform Batten

BN310P Bracket Black Spare Part

SlimPerform Batten, 0 W, 0 lm

La iluminación desempeña un papel diferente en cada aplicación: algunas requieren soluciones de última generación con gran calidad de luz y conectividad, otras simplemente necesitan funcionalidad. Sin embargo, para aplicaciones minoristas o industriales, siempre necesita una combinación de calidad, rendimiento y flexibilidad. Conoce SlimPerform. El luminario Batten LED reúne todas estas características, lo que marca la nueva tendencia de iluminación en su compañía.

Advertencias y seguridad

- Garantía de 5 años

Datos del producto

Información general		Consumo de energía	
Fuente de luz reemplazable	No	Factor de potencia (fracción)	0
Controlador incluido	No	Conexión	-
Nivel	Rendimiento	Cable	-
		Clase de protección IEC	-
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	0 lm	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (nominal)	-	Controlador/unidad de potencia/transformador	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	0 lm/W	Salida lumínica constante	No
Índice de producción de color (IRC)	-		
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Voltaje de entrada	- V	Material de la carcasa	Acero
Frecuencia de línea	- Hz	Color de la carcasa	Negro
Corriente de irrupción	0 A	Altura total	68 mm
Tiempo de irrupción	0 ms	Código de protección de ingreso	-

SlimPerform Batten

Peso neto (pieza)	0.049 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	0 hora(s)

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BN310P Bracket Black Spare Part
Nombre del producto completo	BN310P Bracket Black Spare Part
Código del pedido	919506310631
N.º de material (12NC)	919506310631
Numerador: cantidad por paquete	10
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

