

PHILIPS

Lighting



SunStay

BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR

Aydınlatma armatürüne entegre edilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli, şarj cihazı ve PIR sensörü bulunan entegre güneş enerjili sokak lambası. Sağlamlık ve uzun ömür için basınçlı dökme alüminyum. Özel olarak tasarlanmış direğe monte destek ile farklı devirme açlarına, yan ve direk üstüne montaja imkan verir.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Kablo bağlantı kiti	
Tertibat dahildir	Evet	Kablo	0,8 metre uzunluğunda, 2 çekirdekli, 1,5 mm2 kablo
Değer merdiveni	Teknik özellikler	Şebeke bağlantı tipi	Hibrit
Garanti süresi	3 yıl	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	4. seviyeye kadar ani akım koruması kV
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme	
Işık Akısı	4.500 lm	Dim Edilebilir	Evet
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Yapılandırılabilirlik	Fabrikada Yapılandırılabilir
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	175 lm/W	Solar dim etme profili	5hrs 100% + 7 hrs 50%
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Mekanik ve Muhafaza	
Çalıştırma ve Elektrik		Muhafaza Rengi	RAL 7011
Giriş Voltajı	240 V	Toplam uzunluk	757 mm
Hat Frekansı	50 Hz	Genel genişlik	511 mm
Pil tipi	Lityum Demir Fosfat	Genel yükseklik	188 mm
Pil amper saat	30 Ah	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	188 x 511 x 757 mm
Pil voltajı	12.8 V	Malzeme	Basınçlı dökme alüminyum
Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000	Pil konumu	Inside Luminaire
Panel tipi	Tek kristalli	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Panel voltajı	17 Vmp, 21 Voc V	Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Panel tepe gücü	60 W	Optik kapak tipi	stabilize UV polikarbonat kapak
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT		
Şarj denetleyicisi gücü	25 W		

SunStay

Net Ağırlık (Parça Başı)	19,500 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 - +35 °C
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Ortalama yararlı ömür L70B50	50.000 h
Uygulama Koşulları	
Şarj için ortam sıcaklığı aralığı	0 °C to +45 °C
Deşarj için ortam sıcaklığı aralığı (lamba yandığında)	-20 °C to +35 °C

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR
Tam ürün adı	BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR
Tam ürün kodu	871951450198000
Sipariş kodu	50198000
Malzeme No. (12NC)	919515813992
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514501980
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514501980

Boyutlu çizim



PHILIPS

