

PHILIPS

Lighting



SunStay

BRP710 LED30 NW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX

Ebbe az utcai lámpába be van építve a lítium-vas-foszfát akkumulátor, a napelem és a töltő is. A nyomásos öntéssel készült alumíniumház szilárdságot és hosszú élettartamot kínál. Az egyedileg tervezett, oszlopra szerelhető rögzítőelem különféle dőlésszögeket biztosít, valamint lehetővé teszi az oszlopkaros és oszlopcsúcsra való felszerelést is.

Termék adatok

Általános információ		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Előtét mellékelve	Igen	Szabályozható	Igen
Értéklétra	Jellemzők	Konfigurálhatóság	Konfigurálható
Jótállási idő	3 év	Vezérlőfelület	BLE
		Napelemes fényerő-szabályozási profil	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
Technikai adatok		Mechanika és tokozás	
Fényáram	3 000 lm	Ház színe	RAL 7011
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K	Teljes hossz	684 mm
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	175 lm/W	Teljes szélesség	369 mm
Színvisszaadási index (CRI)	>70	Teljes magasság	156 mm
Működtetés és elektronika		Méreték (magasság x szélesség x mélység)	156 x 369 x 684 mm
Akkumulátor típusa	Lítium-vas-foszfát	Anyag	Préselt alumíniumöntvény
Akkumulátor amperórája	20 Ah	Akkumulátor helye	Inside Luminaire
Akkumulátor feszültsége	12.8 V	Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Akkumulátor töltési és lemerítési ciklusa	2000	Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Panel típusa	Monokristály	Optikai búra típusa	UV-álló polikarbonát burkolat
Panel feszültsége	17 V	Nettó tömeg (darab)	10,500 kg
Csúcsteljesítmény	35 W		
Töltésszabályzó típusa	MPPT		
Hálózati csatlakozás típusa	Hálózathoz nem kapcsolódó		

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 – +35 °C

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Átlagos hasznos élettartam – L70B50	50 000 h
-------------------------------------	----------

Alkalmazási feltételek

Ambient temperature range for charging	0 °C to +45 °C
Környezeti hőmérséklettartomány a lemerítéshez (felkapcsolt világítással)	-20 °C to +35 °C

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BRP710 LED30 NW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX
Teljes terméknév	BRP710 LED30 NW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX
Rendelési kód	919515898027
Cikkszám (12NC)	919515898027
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1

Méretezett rajza

