



# SmartBright Floodlight G2

## BVP150 G2 LED150 CW PSU 150W SWB TR

SmartBright Floodlight G2, 15000 lm, 150 W, Güvenlik sınıfı I

SmartBright Floodlight High Power provides comfort and high quality light, by transforming conventional floodlights to LED, achieving significant energy and maintenance savings. With the IP65 protection class, the luminaires are not affected by the harsh outdoor conditions in open storage areas, open car parks, carpet fields and high mast area lighting. It provides fast payback by reducing operational and energy costs thanks to its 100 lm/W efficiency value and 30,000 hours useful lumen life.

### Güvenlik ve uyarılar

- Always use IP65 or higher IP rated junction box/connector for wiring connection.
- The Luminaire should never be used in submerged wet conditions e.g. under water soil, snow etc.
- The wiring connection should also never be used in submerged wet conditions eg water, soil, snow etc. OR use IP68 junction box.
- The warranty is void, in case any of the instructions/guidelines are not followed as per given mounting instruction.
- This product is not supplied with any junction box / connector For further clarification, please contact the manufacturer

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Renk Kodu	Soğuk beyaz
Sürücü birimi sayısı	-
Tertibat dahildir	Evet
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	15.000 lm

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Etkili projeksiyon alanı	0,07 m <sup>2</sup>
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 Hz
Ortalama CLO güç tüketimi	150 W

## SmartBright Floodlight G2

Güç Tüketimi	150 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Sabitlenme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	RAL 7043
Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Toplam uzunluk	330 mm
Genel genişlik	35 mm
Genel yükseklik	250 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	250 x 35 x 330 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Buzlu cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	233,330 g

### Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +45 °C

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0,306, 0,329) SDCM<7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP150 G2 LED150 CW PSU 150W SWB TR
Tam ürün adı	BVP150 G2 LED150 CW PSU 150W SWB TR
Tam ürün kodu	871951447377500
Sipariş kodu	47377500
Malzeme No. (12NC)	919933011701
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514473775
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8719514473775

## Boyutlu çizim

