



Bentuk A standar bening

Stan 100W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F

Lampu pijar konvensional berbentuk buah pir

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Nominal masa pakai	1.000 jam
Teknologi Pencahayaan	Incandescent

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.340 lm
Indeks renderasi warna (CRI)	100

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	100 W
Tegangan (Nom)	220 V


Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya

Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Jernih
Bentuk Bohlam	A55
Berat Bersih (Bagian)	24,000 g

Data Produk	
Nama produk pesanan	Stan 100W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F
Nama lengkap produk	Stan 100W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F
Kode produk lengkap	789440000116202
Kode urutan	920056542905
No. Material (12NC)	920056542905
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	7894400001162
Numerator - Pak per kotak bagian luar	100
EAN/UPC - Kantung	7894400007034

Bentuk A standar bening

Dimensional drawing



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 100W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F	56 mm	55 mm	97 mm

