



Infravörös lámpák ipari használatra

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10

A Philips infravörös izzószálas reflektorlámpái a legmostohább üzemi körülmények között is működnek, például farmokon, fürdőszobákban vagy konyhákban, illetve ezek közvetlen környezetében. Az edzett üveg alkalmazásának köszönhetően megerősített szerkezettel bírnak. Kompakt kialakításuk és univerzális talpazatuk lehetővé teszi bármilyen alkalmas berendezésben történő használatukat. A meleg előállításának rendkívül előnyös módja a hőlámpák alkalmazása. A Philips infralámpái közvetlen, légáramlás nélküli meleget biztosítanak az embereknek, állatoknak és akár ételeknek is. Ezek az előnyök a világ minden táján a Philips infralámpái mellé állították a termelőket, fogyasztókat és szakácsokat, mivel ezek a leginkább robusztus és energiahatékony lámpák ezeknél az alkalmazásoknál.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Működési helyzet	H45 [h45]
Névleges élettartam	5 000 h
Névleges élettartam (óra)	5 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	150 W
Feszültség (névleges)	230-250 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Vörös
Fényforrás anyaga	Kemény üveg
Fényforrásbúra formája	BR125
Nettó tömeg (darab)	104,000 g

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Teljes terméknév	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Full EOC	871150057520325
Rendelési kód	57520325
Cikkszám (12NC)	923211843801

Infravörös lámpák ipari használatra

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500575203
Számláló – csomag külső dobozonként	10

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900209310
----------------------------	---------------

Méretezett rajza



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

